

Densímetros de precisión en vidrio con graduaciones en sp/gr

Los Densímetros de precisión de vidrio miden la densidad relativa de los líquidos, es decir, la relación entre la densidad de un líquido y la densidad de un líquido de referencia (generalmente agua). Es una de las variables más utilizadas en los laboratorios químicos y biológicos, en industrias alimentarias especialmente de producción de bebidas y en el sector petroquímico.

Fabricados por nuestra representada Ludwig Schneider (LSW), todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con estuche de plástico individual anti-rodamiento y Certificado de Conformidad individual; además, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Nota: Los modelos detallados en esta página están ordenados por rango de medición inicial, por amplitud de rango y división de rango.

Rangos de medición

Calibrados a 60/60 °F

Calibrados a 25/25 °C

Rango inicial	Rango Final	División rango	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia	Longitud total	Referencia
1,018 ...	1,028 sp/gr	0,0001 sp/gr	para agua salada			350 mm	3311098
			ASTM E100-10 90H-62	330 mm	3222059		
1,050 ...	1,100 sp/gr	0,0005 sp/gr	ASTM E100-10 112H-62	330 mm	3222062		
		0,001 sp/gr	ASTM E100-10 126H-62	260 mm	3222012		
1,060 ...	1,130 sp/gr	0,0005 sp/gr	- - -	325 mm	3021009SG		
		0,0005 sp/gr	ASTM E100-10 113H-62	330 mm	3222063		
1,100 ...	1,150 sp/gr	0,001 sp/gr	ASTM E100-10 127H-62	260 mm	3222013		
1,120 ...	1,190 sp/gr	0,0005 sp/gr	- - -	325 mm	3021010SG		
		0,0005 sp/gr	ASTM E100-10 114H-62	330 mm	3222064		
1,150 ...	1,200 sp/gr	0,001 sp/gr	ASTM E100-10 128H-62	260 mm	3222014		
1,180 ...	1,250 sp/gr	0,0005 sp/gr	- - -	325 mm	3021011SG		
		0,0005 sp/gr	ASTM E100-10 115H-62	330 mm	3222065		
	1,250 sp/gr	0,001 sp/gr	ASTM E100-10 129H-62	260 mm	3222015		
1,200 ...	1,420 sp/gr	0,002 sp/gr	- - -	300 mm	3071004SG		
	1,425 sp/gr	0,005 sp/gr	- - -	150 mm	3031166SG		
1,240 ...	1,310 sp/gr	0,0005 sp/gr	- - -	325 mm	3021012SG		
		0,0005 sp/gr	ASTM E100-10 116H-62	330 mm	3222066		
1,250 ...	1,300 sp/gr	0,001 sp/gr	ASTM E100-10 130H-62	260 mm	3222016		
		0,0005 sp/gr	ASTM E100-10 117H-62	330 mm	3222067		
1,300 ...	1,350 sp/gr	0,001 sp/gr	ASTM E100-10 131H-62	260 mm	3222017		
	1,370 sp/gr	0,0005 sp/gr	- - -	325 mm	3021013SG		

La comercialización de Densímetros con Termómetro de Mercurio está prohibida en la Unión Europea.

Productos relacionados

- .../03 Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)
- .../04 Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:

[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés

- [Certificado de Conformidad](#)
- [Certificado de Calibración de Fábrica](#)
- [Certificado de Calibración Oficial](#)
- [Catálogo de Areómetros Baumé](#)
- [Catálogo de Alcohómetros](#)
- [Catálogo de Sacarímetros](#)

Otras características de los instrumentos

incorporan número de serie individual

se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento

