

Densímetros de precisión en vidrio con graduaciones en sp/gr

Los Densímetros de precisión de vidrio miden la densidad relativa de los líquidos, es decir, la relación entre la densidad de un líquido y la densidad de un líquido de referencia (generalmente agua). Es una de las variables más utilizadas en los laboratorios químicos y biológicos, en industrias alimentarias especialmente de producción de bebidas y en el sector petroquímico.

Fabricados por nuestra representada Ludwig Schneider (LSW), todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con estuche de plástico individual anti-rodamiento y Certificado de Conformidad individual; además, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Nota: Los modelos detallados en esta página están ordenados por rango de medición inicial, por amplitud de rango y división de rango.

Rangos de medición

Calibrados a 60/60 °F

Rango inicial	Rango Final	División rango	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia
1,350	... 1,400 sp/gr	0,0005 sp/gr	ASTM E100-10 118H-62	330 mm	3222068
		0,001 sp/gr	ASTM E100-10 132H-62	260 mm	3222018
1,360	... 1,430 sp/gr	0,0005 sp/gr	- - -	325 mm	3021014SG
1,400	... 1,450 sp/gr	0,0005 sp/gr	ASTM E100-10 119H-62	330 mm	3222069
		0,001 sp/gr	ASTM E100-10 133H-62	260 mm	3222019
	... 1,620 sp/gr	0,002 sp/gr	- - -	300 mm	3071005SG
	... 1,625 sp/gr	0,005 sp/gr	- - -	150 mm	3031167SG
1,420	... 1,490 sp/gr	0,0005 sp/gr	- - -	325 mm	3021015SG
1,450	... 1,500 sp/gr	0,0005 sp/gr	ASTM E100-10 120H-62	330 mm	3222070
		0,001 sp/gr	ASTM E100-10 134H-62	260 mm	3222020
1,480	... 1,550 sp/gr	0,0005 sp/gr	- - -	325 mm	3021016SG
1,500	... 1,550 sp/gr	0,001 sp/gr	ASTM E100-10 135H-62	260 mm	3222021
	... 2,000 sp/gr	0,005 sp/gr	- - -	300 mm	3071044SG
1,540	... 1,610 sp/gr	0,0005 sp/gr	- - -	325 mm	3021017SG
1,550	... 1,600 sp/gr	0,001 sp/gr	ASTM E100-10 136H-62	260 mm	3222022
	... 1,650 sp/gr	0,001 sp/gr	ASTM E100-10 137H-62	260 mm	3222023
	... 1,670 sp/gr	0,0005 sp/gr	- - -	325 mm	3021018SG
	... 1,820 sp/gr	0,002 sp/gr	- - -	300 mm	3071006SG
	... 1,825 sp/gr	0,005 sp/gr	- - -	150 mm	3031168SG
1,650	... 1,700 sp/gr	0,001 sp/gr	ASTM E100-10 138H-62	260 mm	3222024

La comercialización de Densímetros con Termómetro de Mercurio está prohibida en la Unión Europea.

Productos relacionados

.../03	Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)
.../04	Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:

[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés

Certificado de Conformidad
Certificado de Calibración de Fábrica
Certificado de Calibración Oficial
Catálogo de Areómetros Baumé
Catálogo de Alcohómetros
Catálogo de Sacarímetros

Otras características de los instrumentos

incorporan número de serie individual

se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento

