

Densímetros de precisión en vidrio con graduaciones en g/cm³

Los Densímetros de precisión de vidrio miden la densidad relativa de los líquidos, es decir, la relación entre la densidad de un líquido y la densidad de un líquido de referencia (generalmente agua).

Fabricados por nuestra representada Ludwig Schneider (LSW), todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con estuche de plástico individual anti-rodamiento y Certificado de Conformidad individual; bajo demanda, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para poder utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Notas: Los modelos detallados en esta página están ordenados por rango de medición inicial, por amplitud de rango y división de rango.

Las referencias señalan con “◀” y con la línea de especificaciones técnicas remarcada en amarillo pastel, indica que es un artículo de consumo habitual.

Rangos de medición

Calibrados a 20 °C

Calibrados a 15 °C

Rango inicial	Rango Final	División rango	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia
...	1,160 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412056			
1,150		0,0005 g/cm ³	DIN 12791 L50-115	335 mm	3132012	BS 718 L50SP	335 mm	3071138
...	1,200 g/cm ³	0,001 g/cm ³	DIN 12791 M50-115	270 mm	3172012	BS 718 M50SP	270 mm	3071158
		0,002 g/cm ³	DIN 12791 S50-115	190 mm	3152012	BS 718 S50SP	190 mm	3071188
...	1,170 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412057			
1,160		0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-116	430 mm	3112029			
...	1,180 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412058			
1,170		0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412059			
...	1,190 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412059			
1,180		0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-118	430 mm	3112030			
...	1,240 g/cm ³	0,001 g/cm ³	- - -	160 mm	3011011			
1,190		0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412060			
...	1,210 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412061			
...	1,220 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-120	430 mm	3112031			
		0,0005 g/cm ³	DIN 12791 L50-120	335 mm	3132013	BS 718 L50SP	335 mm	3071139
...	1,250 g/cm ³	0,001 g/cm ³	DIN 12791 M50-120	270 mm	3172013	BS 718 M50SP	270 mm	3071159
1,200		0,002 g/cm ³	DIN 12791 S50-120	190 mm	3152013	BS 718 S50SP	190 mm	3071189
...	1,300 g/cm ³	0,001 g/cm ³	- - -	300 mm	3031007 ▶			
		0,002 g/cm ³	DIN 12791 M100-120	250 mm	3192007	BS 718 M100	250 mm	3071174
...		0,001 g/cm ³	- - -	380 mm	3071024			
...	1,400 g/cm ³	0,002 g/cm ³	- - -	280 mm	3071004			

La comercialización de Densímetros con Termómetro de Mercurio está prohibida en la Unión Europea.

Productos relacionados

.../03	Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)
.../04	Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:

[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés

[Certificado de Conformidad](#)
[Certificado de Calibración de Fábrica](#)
[Certificado de Calibración Oficial](#)

[Catálogo de Areómetros Baumé](#)

[Catálogo de Alcohómetros](#)

[Catálogo de Sacarímetros](#)

Otras características de los instrumentos

incorporan número de serie individual

se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento



Densímetros de precisión en vidrio con graduaciones en g/cm³

Los Densímetros de precisión de vidrio miden la densidad relativa de los líquidos, es decir, la relación entre la densidad de un líquido y la densidad de un líquido de referencia (generalmente agua).

Fabricados por nuestra representada Ludwig Schneider (LSW), todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con estuche de plástico individual anti-rodamiento y Certificado de Conformidad individual; bajo demanda, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para poder utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Notas: Los modelos detallados en esta página están ordenados por rango de medición inicial, por amplitud de rango y división de rango.

Las referencias señalan con “◀” y con la línea de especificaciones técnicas remarcada en amarillo pastel, indica que es un artículo de consumo habitual.

Rangos de medición

Calibrados a 20 °C

Calibrados a 15 °C

Rango inicial	Rango Final	División rango	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia
1,210 ...	1,220 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412062			
	... 1,230 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412063			
1,220 ...	1,240 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-122	430 mm	3112032			
1,230 ...	1,240 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412064			
	... 1,250 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412065			
1,240 ...	1,260 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-124	430 mm	3112033			
	... 1,300 g/cm ³	0,001 g/cm ³	- - -	160 mm	3011012			
	... 1,260 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412066			
		0,0005 g/cm ³	DIN 12791 L50-125	335 mm	3132014	BS 718 L50SP	335 mm	3071140
1,250 ...	1,300 g/cm ³	0,001 g/cm ³	DIN 12791 M50-125	270 mm	3172014	BS 718 M50SP	270 mm	3071160
		0,002 g/cm ³	DIN 12791 S50-125	190 mm	3152014	BS 718 S50SP	190 mm	3071190
	... 1,500 g/cm ³	0,005 g/cm ³	- - -	180 mm	3061004			
	... 1,270 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412067			
1,260 ...	1,280 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-126	430 mm	3112034			
1,270 ...	1,280 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412068			
	... 1,290 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412069			
1,280 ...	1,300 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-128	430 mm	3112035			
1,290 ...	1,300 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412070			

La comercialización de Densímetros con Termómetro de Mercurio está prohibida en la Unión Europea.

Productos relacionados

- .../03 Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)
- .../04 Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:
[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés

- [Certificado de Conformidad](#)
- [Certificado de Calibración de Fábrica](#)
- [Certificado de Calibración Oficial](#)

[Catálogo de Areómetros Baumé](#)

[Catálogo de Alcohómetros](#)

[Catálogo de Sacarímetros](#)

Otras características de los instrumentos

incorporan número de serie individual

se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento



Densímetros de precisión en vidrio con graduaciones en g/cm³

Los Densímetros de precisión de vidrio miden la densidad relativa de los líquidos, es decir, la relación entre la densidad de un líquido y la densidad de un líquido de referencia (generalmente agua).

Fabricados por nuestra representada Ludwig Schneider (LSW), todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con estuche de plástico individual anti-rodamiento y Certificado de Conformidad individual; bajo demanda, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para poder utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Notas: Los modelos detallados en esta página están ordenados por rango de medición inicial, por amplitud de rango y división de rango.

Las referencias señalan con “◀” y con la línea de especificaciones técnicas remarcada en amarillo pastel, indica que es un artículo de consumo habitual.

Rangos de medición

Calibrados a 20 °C

Calibrados a 15 °C

Rango inicial	Rango Final	División rango	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia
...	1,320 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-130	430 mm	3112036			
		0,0005 g/cm ³	DIN 12791 L50-130	335 mm	3132015	BS 718 L50SP	335 mm	3071141
...	1,350 g/cm ³	0,001 g/cm ³	DIN 12791 M50-130	270 mm	3172015	BS 718 M50SP	270 mm	3071161
		0,002 g/cm ³	DIN 12791 S50-130	190 mm	3152015	BS 718 S50SP	190 mm	3071191
1,300	...	1,360 g/cm ³	0,001 g/cm ³	- - -	3011013			
		0,001 g/cm ³	- - -	300 mm	3031008 ▶			
...	1,400 g/cm ³	0,002 g/cm ³	DIN 12791 M100-130	250 mm	3192008	BS 718 M100	250 mm	3071175
...	1,600 g/cm ³	0,005 g/cm ³	- - -	270 mm	3071053			
1,320	...	1,340 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-132	430 mm	3112037		
1,340	...	1,360 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-134	430 mm	3112038		
		0,0005 g/cm ³	DIN 12791 L50-135	335 mm	3132016	BS 718 L50SP	335 mm	3071142
1,350	...	1,400 g/cm ³	0,001 g/cm ³	DIN 12791 M50-135	270 mm	3172016		
		0,002 g/cm ³	DIN 12791 S50-135	190 mm	3152016			
...	1,380 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-136	430 mm	3112039			
1,360	...	1,420 g/cm ³	0,001 g/cm ³	- - -	3011014			
1,380	...	1,400 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-138	430 mm	3112040		

La comercialización de Densímetros con Termómetro de Mercurio está prohibida en la Unión Europea.

Productos relacionados	
.../03	Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)
.../04	Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:
[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés

[Certificado de Conformidad](#)
[Certificado de Calibración de Fábrica](#)
[Certificado de Calibración Oficial](#)

[Catálogo de Areómetros Baumé](#)
[Catálogo de Alcohómetros](#)
[Catálogo de Sacarímetros](#)

Otras características de los instrumentos

incorporan número de serie individual

se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento

