

Densímetros de precisión en vidrio con graduaciones en g/cm³

Los Densímetros de precisión de vidrio miden la densidad relativa de los líquidos, es decir, la relación entre la densidad de un líquido y la densidad de un líquido de referencia (generalmente agua).

Fabricados por nuestra representada Ludwig Schneider (LSW), todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con estuche de plástico individual anti-rodamiento y Certificado de Conformidad individual; bajo demanda, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para poder utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Notas: Los modelos detallados en esta página están ordenados por rango de medición inicial, por amplitud de rango y división de rango.

Las referencias señalan con “◀” y con la línea de especificaciones técnicas remarcada en amarillo pastel, indica que es un artículo de consumo habitual.

Rangos de medición

Calibrados a 20 °C

Calibrados a 15 °C

Rango inicial	Rango Final	División rango	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia
...	1,820 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-180	430 mm	3112061			
		0,0005 g/cm ³	DIN 12791 L50-180	335 mm	3132025	BS 718 L50SP	335 mm	3071215
...	1,850 g/cm ³	0,001 g/cm ³	DIN 12791 M50-180	270 mm	3172025			
		0,002 g/cm ³	DIN 12791 S50-180	190 mm	3152025			
1,800		0,001 g/cm ³	- - -	300 mm	3031013 ▶			
...	1,900 g/cm ³	0,002 g/cm ³	DIN 12791 M100-180	250 mm	3192013			
		0,001 g/cm ³	- - -	380 mm	3071027			
...	2,000 g/cm ³	0,002 g/cm ³	- - -	280 mm	3071007			
1,820	...	1,840 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-182	430 mm	3112062		
...	1,860 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-184	430 mm	3112063			
1,840	...	1,900 g/cm ³	0,001 g/cm ³	- - -	3011022			
		0,0005 g/cm ³	DIN 12791 L50-185	335 mm	3132026	BS 718 L50SP	335 mm	3071216
1,850	...	1,900 g/cm ³	0,001 g/cm ³	DIN 12791 M50-185	270 mm	3172026		
		0,002 g/cm ³	DIN 12791 S50-185	190 mm	3152026			
1,860	...	1,880 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-186	430 mm	3112064		
1,880	...	1,900 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-188	430 mm	3112065		

La comercialización de Densímetros con Termómetro de Mercurio está prohibida en la Unión Europea.

Productos relacionados	
.../03	Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)
.../04	Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:
[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés

[Certificado de Conformidad](#)
[Certificado de Calibración de Fábrica](#)
[Certificado de Calibración Oficial](#)

[Catálogo de Areómetros Baumé](#)
[Catálogo de Alcohómetros](#)
[Catálogo de Sacarímetros](#)

Otras características de los instrumentos

incorporan número de serie individual

se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento



Densímetros de precisión en vidrio con graduaciones en g/cm³

Los Densímetros de precisión de vidrio miden la densidad relativa de los líquidos, es decir, la relación entre la densidad de un líquido y la densidad de un líquido de referencia (generalmente agua).

Fabricados por nuestra representada Ludwig Schneider (LSW), todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con estuche de plástico individual anti-rodamiento y Certificado de Conformidad individual; bajo demanda, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para poder utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Notas: Los modelos detallados en esta página están ordenados por rango de medición inicial, por amplitud de rango y división de rango.

Las referencias señalan con “◀” y con la línea de especificaciones técnicas remarcada en amarillo pastel, indica que es un artículo de consumo habitual.

Rangos de medición

Calibrados a 20 °C

Calibrados a 15 °C

Rango inicial	Rango Final	División rango	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia
...	1,920 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-190	430 mm	3112066			
		0,0005 g/cm ³	DIN 12791 L50-190	335 mm	3132027	BS 718 L50SP	335 mm	3071217
...	1,950 g/cm ³	0,001 g/cm ³	DIN 12791 M50-190	270 mm	3172027			
1,900		0,002 g/cm ³	DIN 12791 S50-190	190 mm	3152027			
...	1,960 g/cm ³	0,001 g/cm ³	- - -	160 mm	3011023			
		0,001 g/cm ³	- - -	300 mm	3031014 ▶			
...	2,000 g/cm ³	0,002 g/cm ³	DIN 12791 M100-190	250 mm	3192014			
1,920	...	1,940 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-192	430 mm	3112067		
1,940	...	1,960 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-194	430 mm	3112068		
		0,0005 g/cm ³	DIN 12791 L50-195	335 mm	3132028	BS 718 L50SP	335 mm	3071218
1,950	...	2,000 g/cm ³	0,001 g/cm ³	DIN 12791 M50-195	270 mm	3172028		
		0,002 g/cm ³	DIN 12791 S50-195	190 mm	3152028			
...	1,980 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-196	430 mm	3112069			
1,960	...	2,020 g/cm ³	0,001 g/cm ³	- - -	3011024			
1,980	...	2,000 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-198	430 mm	3112070		

La comercialización de Densímetros con Termómetro de Mercurio está prohibida en la Unión Europea.

Productos relacionados	
.../03	Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)
.../04	Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:
[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés

[Certificado de Conformidad](#)
[Certificado de Calibración de Fábrica](#)
[Certificado de Calibración Oficial](#)

[Catálogo de Areómetros Baumé](#)
[Catálogo de Alcohómetros](#)
[Catálogo de Sacarímetros](#)

Otras características de los instrumentos

incorporan número de serie individual

se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento

