

Densímetros de precisión en vidrio

según normas ASTM E100-10 con graduaciones en sp/gr (página 1 de 3)

Los Densímetros de precisión de vidrio miden la densidad relativa de los líquidos, es decir, la relación entre la densidad de un líquido y la densidad de un líquido de referencia (generalmente agua). Es una de las variables más utilizadas en los laboratorios químicos y biológicos, en industrias alimentarias especialmente de producción de bebidas y en el sector petroquímico.

Fabricados por nuestra representante Ludwig Schneider (LSW), todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con estuche de plástico individual anti-rodamiento y Certificado de Conformidad individual; además, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Nota: Los modelos detallados en esta página están ordenados por número de norma ASTM.

Rangos de medición

Calibrados a 60/60 °F

Según norma	Rango		Rango Final	División rango	Longitud total	Referencia
	inicial					
ASTM E100-10 82H-62	0,650	...	0,700 sp/gr	0,0005 sp/gr	330 mm	3222051
ASTM E100-10 83H-62	0,700	...	0,750 sp/gr	0,0005 sp/gr	330 mm	3222052
ASTM E100-10 84H-62	0,750	...	0,800 sp/gr	0,0005 sp/gr	330 mm	3222053
ASTM E100-10 85H-62	0,800	...	0,850 sp/gr	0,0005 sp/gr	330 mm	3222054
ASTM E100-10 86H-62	0,850	...	0,900 sp/gr	0,0005 sp/gr	330 mm	3222055
ASTM E100-10 87H-62	0,900	...	0,950 sp/gr	0,0005 sp/gr	330 mm	3222056
ASTM E100-10 88H-62	0,950	...	1,000 sp/gr	0,0005 sp/gr	330 mm	3222057
ASTM E100-10 89H-62	1,000	...	1,050 sp/gr	0,0005 sp/gr	330 mm	3222058
ASTM E100-10 90H-62	1,050	...	1,100 sp/gr	0,0005 sp/gr	330 mm	3222059
ASTM E100-10 98H-62	0,950	...	1,000 sp/gr	0,0005 sp/gr	330 mm	3222060
ASTM E100-10 102H-62	0,650	...	0,700 sp/gr	0,001 sp/gr	260 mm	3222001
ASTM E100-10 103H-62	0,700	...	0,750 sp/gr	0,001 sp/gr	260 mm	3222002
ASTM E100-10 104H-62	0,750	...	0,800 sp/gr	0,001 sp/gr	260 mm	3222003
ASTM E100-10 105H-62	0,800	...	0,850 sp/gr	0,001 sp/gr	330 mm	3222004
ASTM E100-10 106H-62	0,850	...	0,900 sp/gr	0,001 sp/gr	260 mm	3222005
ASTM E100-10 107H-62	0,900	...	0,950 sp/gr	0,001 sp/gr	260 mm	3222006
ASTM E100-10 108H-62	0,950	...	1,000 sp/gr	0,001 sp/gr	260 mm	3222007
ASTM E100-10 111H-62	1,000	...	1,050 sp/gr	0,0005 sp/gr	330 mm	3222061
ASTM E100-10 112H-62	1,050	...	1,100 sp/gr	0,0005 sp/gr	330 mm	3222062
ASTM E100-10 113H-62	1,100	...	1,150 sp/gr	0,0005 sp/gr	330 mm	3222063

La comercialización de Densímetros con Termómetro de Mercurio está prohibida en la Unión Europea.

Productos relacionados

.../03	Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)
.../04	Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:

[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés

Certificado de Conformidad
Certificado de Calibración de Fábrica
Certificado de Calibración Oficial
Catálogo de Areómetros Baumé
Catálogo de Alcohómetros
Catálogo de Sacarímetros

Otras características de los instrumentos

incorporan número de serie individual

se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento



Los Densímetros de precisión de vidrio miden la densidad relativa de los líquidos, es decir, la relación entre la densidad de un líquido y la densidad de un líquido de referencia (generalmente agua). Es una de las variables más utilizadas en los laboratorios químicos y biológicos, en industrias alimentarias especialmente de producción de bebidas y en el sector petroquímico.

Fabricados por nuestra representada Ludwig Schneider (LSW), todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con estuche de plástico individual anti-rodamiento y Certificado de Conformidad individual; además, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Nota: Los modelos detallados en esta página están ordenados por número de norma ASTM.

Rangos de medición

Calibrados a 60/60 °F

Según norma	Rango		Rango Final	División rango	Longitud total	Referencia
	inicial					
ASTM E100-10 114H-62	1,150	...	1,200 sp/gr	0,0005 sp/gr	330 mm	3222064
ASTM E100-10 115H-62	1,200	...	1,250 sp/gr	0,0005 sp/gr	330 mm	3222065
ASTM E100-10 116H-62	1,250	...	1,300 sp/gr	0,0005 sp/gr	330 mm	3222066
ASTM E100-10 117H-62	1,300	...	1,350 sp/gr	0,0005 sp/gr	330 mm	3222067
ASTM E100-10 118H-62	1,350	...	1,400 sp/gr	0,0005 sp/gr	330 mm	3222068
ASTM E100-10 119H-62	1,400	...	1,450 sp/gr	0,0005 sp/gr	330 mm	3222069
ASTM E100-10 120H-62	1,450	...	1,500 sp/gr	0,0005 sp/gr	330 mm	3222070
ASTM E100-10 125H-62	1,000	...	1,050 sp/gr	0,001 sp/gr	260 mm	3222011
ASTM E100-10 126H-62	1,050	...	1,100 sp/gr	0,001 sp/gr	260 mm	3222012
ASTM E100-10 127H-62	1,100	...	1,150 sp/gr	0,001 sp/gr	260 mm	3222013
ASTM E100-10 128H-62	1,150	...	1,200 sp/gr	0,001 sp/gr	260 mm	3222014
ASTM E100-10 129H-62	1,200	...	1,250 sp/gr	0,001 sp/gr	260 mm	3222015
ASTM E100-10 130H-62	1,250	...	1,300 sp/gr	0,001 sp/gr	260 mm	3222016
ASTM E100-10 131H-62	1,300	...	1,350 sp/gr	0,001 sp/gr	260 mm	3222017
ASTM E100-10 132H-62	1,350	...	1,400 sp/gr	0,001 sp/gr	260 mm	3222018
ASTM E100-10 133H-62	1,400	...	1,450 sp/gr	0,001 sp/gr	260 mm	3222019
ASTM E100-10 134H-62	1,450	...	1,500 sp/gr	0,001 sp/gr	260 mm	3222020
ASTM E100-10 135H-62	1,500	...	1,550 sp/gr	0,001 sp/gr	260 mm	3222021
ASTM E100-10 136H-62	1,550	...	1,600 sp/gr	0,001 sp/gr	260 mm	3222022
ASTM E100-10 137H-62	1,600	...	1,650 sp/gr	0,001 sp/gr	260 mm	3222023

La comercialización de Densímetros con Termómetro de Mercurio está prohibida en la Unión Europea.

Productos relacionados

.../03	Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)
.../04	Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:

[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés

[Certificado de Conformidad](#)
[Certificado de Calibración de Fábrica](#)
[Certificado de Calibración Oficial](#)

[Catálogo de Areómetros Baumé](#)

[Catálogo de Alcohómetros](#)

[Catálogo de Sacarímetros](#)

Otras características de los instrumentos

incorporan número de serie individual

se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento



Densímetros de precisión en vidrio

según normas ASTM E100-10 con graduaciones en sp/gr (página 3 de 3)

www.e-berman.info

Telf. +34 93 263 24 50

ventas@e-berman.info

Los Densímetros de precisión de vidrio miden la densidad relativa de los líquidos, es decir, la relación entre la densidad de un líquido y la densidad de un líquido de referencia (generalmente agua). Es una de las variables más utilizadas en los laboratorios químicos y biológicos, en industrias alimentarias especialmente de producción de bebidas y en el sector petroquímico.

Fabricados por nuestra representada Ludwig Schneider (LSW), todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con estuche de plástico individual anti-rodamiento y Certificado de Conformidad individual; además, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Nota: Los modelos detallados en esta página están ordenados por número de norma ASTM.

La comercialización de Densímetros con Termómetro de Mercurio está prohibida en la Unión Europea.

Según norma	Rangos de medición				Calibrados a 60/60 °F		Calibrados a 68/68 °F	
	Rango inicial		Rango Final	División rango	Longitud total	Referencia	Longitud total	Referencia
ASTM E100-10 138H-62	1,650	...	1,700 sp/gr	0,001 sp/gr	260 mm	3222024		
ASTM E100-10 139H-62	1,700	...	1,750 sp/gr	0,001 sp/gr	260 mm	3222025		
ASTM E100-10 140H-62	1,750	...	1,800 sp/gr	0,001 sp/gr	260 mm	3222026		
ASTM E100-10 141H-62	1,800	...	1,850 sp/gr	0,001 sp/gr	260 mm	3222027		
ASTM E100-10 151H-05	0,995	...	1,038 sp/gr	0,001 sp/gr			280 mm	3231031

Productos relacionados

.../03	Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)
.../04	Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:

[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés

[Certificado de Conformidad](#)

[Certificado de Calibración de Fábrica](#)

[Certificado de Calibración Oficial](#)

[Catálogo de Areómetros Baumé](#)

[Catálogo de Alcohómetros](#)

[Catálogo de Sacarímetros](#)

Otras características de los instrumentos

incorporan número de serie individual

se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento

