

Densímetros de precisión en vidrio

según norma BS 718 L50 (página 1 de 2)

Los Densímetros de precisión de vidrio miden la densidad relativa de los líquidos, es decir, la relación entre la densidad de un líquido y la densidad de un líquido de referencia (generalmente agua).

Fabricados por nuestra representada Ludwig Schneider (LSW) según las especificaciones detalladas en la norma BS 718; todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con estuche de plástico individual anti-rodamiento y Certificado de Conformidad individual; bajo demanda, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para poder utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Nota: Los modelos detallados en esta página están ordenados por rango de medición.

Rangos de medición

Calibrados a 15 °C

Rango inicial	Rango Final	División rango	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia
0,600 ...	0,650 g/cm³	0,0005 g/cm³	BS 718 L50SP	335 mm	3071211
0,650 ...	0,700 g/cm³	0,0005 g/cm³	BS 718 L50SP	335 mm	3071212
0,700 ...	0,750 g/cm³	0,0005 g/cm³	BS 718 L50SP	335 mm	3071213
0,750 ...	0,800 g/cm³	0,0005 g/cm³	BS 718 L50SP	335 mm	3071214
0,800 ...	0,850 g/cm³	0,0005 g/cm³	BS 718 L50SP	335 mm	3071131
0,850 ...	0,900 g/cm³	0,0005 g/cm³	BS 718 L50SP	335 mm	3071132
0,900 ...	0,950 g/cm³	0,0005 g/cm³	BS 718 L50SP	335 mm	3071133
0,950 ...	1,000 g/cm³	0,0005 g/cm³	BS 718 L50SP	335 mm	3071134
1,000 ...	1,050 g/cm³	0,0005 g/cm³	BS 718 L50SP	335 mm	3071135
1,050 ...	1,100 g/cm³	0,0005 g/cm³	BS 718 L50SP	335 mm	3071136
1,100 ...	1,150 g/cm³	0,0005 g/cm³	BS 718 L50SP	335 mm	3071137
1,150 ...	1,200 g/cm³	0,0005 g/cm³	BS 718 L50SP	335 mm	3071138
1,200 ...	1,250 g/cm³	0,0005 g/cm³	BS 718 L50SP	335 mm	3071139
1,250 ...	1,300 g/cm³	0,0005 g/cm³	BS 718 L50SP	335 mm	3071140
1,300 ...	1,350 g/cm³	0,0005 g/cm³	BS 718 L50SP	335 mm	3071141
1,350 ...	1,400 g/cm³	0,0005 g/cm³	BS 718 L50SP	335 mm	3071142
1,400 ...	1,450 g/cm³	0,0005 g/cm³	BS 718 L50SP	335 mm	3071143
1,450 ...	1,500 g/cm³	0,0005 g/cm³	BS 718 L50SP	335 mm	3071144
1,500 ...	1,550 g/cm³	0,0005 g/cm³	BS 718 L50SP	335 mm	3071145
1,550 ...	1,600 g/cm³	0,0005 g/cm³	BS 718 L50SP	335 mm	3071146

La comercialización de Densímetros con Termómetro de Mercurio está prohibida en la Unión Europea.

Productos relacionados

.../03	Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)
.../04	Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:

[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés

Certificado de Conformidad
Certificado de Calibración de Fábrica
Certificado de Calibración Oficial
Catálogo de Areómetros Baumé
Catálogo de Alcohómetros
Catálogo de Sacarímetros

Otras características de los instrumentos

incorporan número de serie individual

se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento



Densímetros de precisión en vidrio

según norma BS 718 L50 (página 2 de 2)

Los Densímetros de precisión de vidrio miden la densidad relativa de los líquidos, es decir, la relación entre la densidad de un líquido y la densidad de un líquido de referencia (generalmente agua).

Fabricados por nuestra representada Ludwig Schneider (LSW) según las especificaciones detalladas en la norma BS 718; todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con estuche de plástico individual anti-rodamiento y Certificado de Conformidad individual; bajo demanda, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para poder utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Nota: Los modelos detallados en esta página están ordenados por rango de medición.

Rangos de medición

Calibrados a 15 °C

Rango inicial	Rango Final	División rango	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia
1,600 ...	1,650 g/cm³	0,0005 g/cm³	BS 718 L50SP	335 mm	3071147
1,650 ...	1,700 g/cm³	0,0005 g/cm³	BS 718 L50SP	335 mm	3071148
1,700 ...	1,750 g/cm³	0,0005 g/cm³	BS 718 L50SP	335 mm	3071149
1,750 ...	1,800 g/cm³	0,0005 g/cm³	BS 718 L50SP	335 mm	3071150
1,800 ...	1,850 g/cm³	0,0005 g/cm³	BS 718 L50SP	335 mm	3071215
1,850 ...	1,900 g/cm³	0,0005 g/cm³	BS 718 L50SP	335 mm	3071216
1,900 ...	1,950 g/cm³	0,0005 g/cm³	BS 718 L50SP	335 mm	3071217
1,950 ...	2,000 g/cm³	0,0005 g/cm³	BS 718 L50SP	335 mm	3071218

Productos relacionados

.../03	Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)
.../04	Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:
[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés

Certificado de Conformidad
Certificado de Calibración de Fábrica
Certificado de Calibración Oficial
Catálogo de Areómetros Baumé
Catálogo de Alcohómetros
Catálogo de Sacarímetros

Otras características de los instrumentos

incorporan número de serie individual
se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento

