

Densímetros de precisión en vidrio

según norma BS 718 S50 (página 1 de 2)

Los Densímetros de precisión de vidrio miden la densidad relativa de los líquidos, es decir, la relación entre la densidad de un líquido y la densidad de un líquido de referencia (generalmente agua).

Fabricados por nuestra representada Ludwig Schneider (LSW) según las especificaciones detalladas en la norma BS 718; todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con estuche de plástico individual anti-rodamiento y Certificado de Conformidad individual; bajo demanda, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para poder utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Nota: Los modelos detallados en esta página están ordenados por rango de medición.

Rangos de medición

Calibrados a 15 °C

Rango inicial	Rango Final	División rango	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia
0,600 ...	0,650 g/cm³	0,002 g/cm³	BS 718 S50SP	190 mm	3071241
0,650 ...	0,700 g/cm³	0,002 g/cm³	BS 718 S50SP	190 mm	3071242
0,700 ...	0,750 g/cm³	0,002 g/cm³	BS 718 S50SP	190 mm	3071243
0,750 ...	0,800 g/cm³	0,002 g/cm³	BS 718 S50SP	190 mm	3071244
0,800 ...	0,850 g/cm³	0,002 g/cm³	BS 718 S50SP	190 mm	3071181
0,850 ...	0,900 g/cm³	0,002 g/cm³	BS 718 S50SP	190 mm	3071182
0,900 ...	0,950 g/cm³	0,002 g/cm³	BS 718 S50SP	190 mm	3071183
0,950 ...	1,000 g/cm³	0,002 g/cm³	BS 718 S50SP	190 mm	3071184
1,000 ...	1,050 g/cm³	0,002 g/cm³	BS 718 S50SP	190 mm	3071185
1,050 ...	1,100 g/cm³	0,002 g/cm³	BS 718 S50SP	190 mm	3071186
1,100 ...	1,150 g/cm³	0,002 g/cm³	BS 718 S50SP	190 mm	3071187
1,150 ...	1,200 g/cm³	0,002 g/cm³	BS 718 S50SP	190 mm	3071188
1,200 ...	1,250 g/cm³	0,002 g/cm³	BS 718 S50SP	190 mm	3071189
1,250 ...	1,300 g/cm³	0,002 g/cm³	BS 718 S50SP	190 mm	3071190
1,300 ...	1,350 g/cm³	0,002 g/cm³	BS 718 S50SP	190 mm	3071191
1,350 ...	1,400 g/cm³	0,002 g/cm³	BS 718 S50SP	190 mm	9071192
1,400 ...	1,450 g/cm³	0,002 g/cm³	BS 718 S50SP	190 mm	9071193
1,450 ...	1,500 g/cm³	0,002 g/cm³	BS 718 S50SP	190 mm	9071194
1,500 ...	1,550 g/cm³	0,002 g/cm³	BS 718 S50SP	190 mm	9071195
1,550 ...	1,600 g/cm³	0,002 g/cm³	BS 718 S50SP	190 mm	9071196

La comercialización de Densímetros con Termómetro de Mercurio está prohibida en la Unión Europea.

Productos relacionados

.../03	Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)
.../04	Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:

[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés

Certificado de Conformidad
Certificado de Calibración de Fábrica
Certificado de Calibración Oficial
Catálogo de Areómetros Baumé
Catálogo de Alcohómetros
Catálogo de Sacarímetros

Otras características de los instrumentos

incorporan número de serie individual

se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento



Densímetros de precisión en vidrio

según norma BS 718 S50 (página 2 de 2)

Los Densímetros de precisión de vidrio miden la densidad relativa de los líquidos, es decir, la relación entre la densidad de un líquido y la densidad de un líquido de referencia (generalmente agua).

Fabricados por nuestra representada Ludwig Schneider (LSW) según las especificaciones detalladas en la norma BS 718; todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con estuche de plástico individual anti-rodamiento y Certificado de Conformidad individual; bajo demanda, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para poder utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Nota: Los modelos detallados en esta página están ordenados por rango de medición.

Rangos de medición

Calibrados a 15 °C

Rango inicial	Rango Final	División rango	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia
1,600 ...	1,650 g/cm³	0,002 g/cm³	BS 718 S50SP	190 mm	9071197
1,650 ...	1,700 g/cm³	0,002 g/cm³	BS 718 S50SP	190 mm	9071198
1,700 ...	1,750 g/cm³	0,002 g/cm³	BS 718 S50SP	190 mm	9071199
1,750 ...	1,800 g/cm³	0,002 g/cm³	BS 718 S50SP	190 mm	9071200
1,800 ...	1,850 g/cm³	0,002 g/cm³	BS 718 S50SP	190 mm	9071201
1,850 ...	1,900 g/cm³	0,002 g/cm³	BS 718 S50SP	190 mm	9071202
1,900 ...	1,950 g/cm³	0,002 g/cm³	BS 718 S50SP	190 mm	9071203
1,950 ...	2,000 g/cm³	0,002 g/cm³	BS 718 S50SP	190 mm	9071204

La comercialización de Densímetros con Termómetro de Mercurio está prohibida en la Unión Europea.

Productos relacionados	
.../03	Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)
.../04	Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:
[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés

[Certificado de Conformidad](#)
[Certificado de Calibración de Fábrica](#)
[Certificado de Calibración Oficial](#)

[Catálogo de Areómetros Baumé](#)
[Catálogo de Alcohómetros](#)
[Catálogo de Sacarímetros](#)

Otras características de los instrumentos

incorporan número de serie individual
se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento

