

# Densímetros de precisión en vidrio

## con doble escala en g/cm<sup>3</sup> y °Baume

Los Densímetros de precisión de vidrio miden la densidad relativa de los líquidos, es decir, la relación entre la densidad de un líquido y la densidad de un líquido de referencia (generalmente agua). Es una de las variables más utilizadas en los laboratorios químicos y biológicos, en industrias alimentarias especialmente de producción de bebidas y en el sector petroquímico.

Fabricados por nuestra representante Ludwig Schneider (LSW), todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con estuche de plástico individual anti-rodamiento y Certificado de Conformidad individual; además, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

**Nota:** Los modelos detallados en esta página están ordenados por rango de medición inicial, por amplitud de rango y división de rango.

### Rangos de medición

### Calibrados a 20 °C

| Rango inicial                                                | Rango Final | División rango        | Según norma / uso habitual | Longitud total | Referencia |         |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|----------------|------------|---------|
| Densímetros de vidrio con doble graduación en g/cm³ y °Baumé |             |                       |                            |                |            |         |
| 0,600<br>100                                                 | ...         | 1,000 g/cm³<br>0 °Bé  | 0,010 g/cm³<br>1 °Bé       | general        | 260 mm     | 3311231 |
| 1,000<br>0                                                   | ...         | 1,500 g/cm³<br>48 °Bé | 0,005 g/cm³<br>0,5 °Bé     | general        | 280 mm     | 3311232 |
| 1,000<br>0                                                   | ...         | 2,000 g/cm³<br>70 °Bé | 0,010 g/cm³<br>1 °Bé       | general        | 300 mm     | 3311233 |

### Densímetros de vidrio con doble graduación en g/cm<sup>3</sup> y °Baumé

La comercialización de Densímetros con Termómetro de Mercurio está prohibida en la Unión Europea.

### Productos relacionados

- .../03 Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (\*) (trazable a patrones oficiales)
- .../04 Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (\*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:

[Información sobre Calibraciones](#)

### Muestras y enlaces de interés

[Certificado de Conformidad](#)

[Certificado de Calibración de Fábrica](#)

[Certificado de Calibración Oficial](#)

[Catálogo de Areómetros Baumé](#)

[Catálogo de Alcohómetros](#)

[Catálogo de Sacarímetros](#)

### Otras características de los instrumentos

incorporan número de serie individual

se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento

