

Sacarímetros de precisión en vidrio con graduaciones en %masa/Brix

Los **Sacarímetros** de precisión en vidrio miden la concentración de azúcar en líquidos.

Son instrumentos ampliamente utilizados en laboratorios químicos y biológicos, así como en la industria alimentaria, especialmente en la producción y control de calidad de bebidas, vinos, cervezas y zumos.

Fabricados por nuestra representada Ludwig Schneider (LSW), todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con Certificado de Conformidad individual; además, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Nota: Los modelos detallados en esta página están ordenados por rango de medición inicial, por amplitud de rango y división de rango.

La comercialización de Densímetros con Termómetro de Mercurio está prohibida en la Unión Europea.

Rangos de medición			Calibrado a 20 °C		Calibrado a 70 °C		Calibrado a 75 °C		Calibrado a 80 °C		Calibrado a 90 °C	
Rango inicial	Rango Final	División rango	Longitud total	Referencia	Longitud total	Referencia	Longitud total	Referencia	Longitud total	Referencia	Longitud total	Referencia
30	... 40 %masa/Brix	0,1 %masa/Brix	280 mm	3281014								
		0,2 %masa/Brix	270 mm	3302413								
	... 45 %masa/Brix	0,1 %masa/Brix	300 mm	3281033								
		0,2 %masa/Brix	270 mm	3281303								
	... 60 %masa/Brix	1 %masa/Brix	250 mm	3281122	220 mm	3302423	220 mm	3302426	220 mm	3302429	220 mm	3302432
39	... 51 %masa/Brix	0,1 %masa/Brix	300 mm	3281095								
40	... 50 %masa/Brix	0,1 %masa/Brix	280 mm	3281015								
		0,2 %masa/Brix	270 mm	3302414								
45	... 60 %masa/Brix	0,1 %masa/Brix	300 mm	3281034								
		0,2 %masa/Brix	270 mm	3281304								
49	... 61 %masa/Brix	0,1 %masa/Brix	300 mm	3281096								
50	... 60 %masa/Brix	0,1 %masa/Brix	280 mm	3281016								
		0,2 %masa/Brix	270 mm	3302415								
59	... 71 %masa/Brix	0,1 %masa/Brix	300 mm	3281097								
60	... 70 %masa/Brix	0,1 %masa/Brix	280 mm	3281017								
		0,2 %masa/Brix	270 mm	3302416								
	... 75 %masa/Brix	0,1 %masa/Brix	300 mm	3281035								
		0,2 %masa/Brix	270 mm	3281305								
	... 90 %masa/Brix	1 %masa/Brix	250 mm	3281123	220 mm	3302424	220 mm	3302427	220 mm	3302430	220 mm	3302433
	... 80 %masa/Brix	0,1 %masa/Brix	280 mm	3281018								
70		0,2 %masa/Brix	270 mm	3302417								

Productos relacionados

- .../03 Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)
- .../04 Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:

[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés

- [Certificado de Conformidad](#)
- [Certificado de Calibración de Fábrica](#)
- [Certificado de Calibración Oficial](#)

- [Catálogo de Densímetros](#)
- [Catálogo de Alcohómetros](#)
- [Catálogo de Areómetros Baumé](#)

Otras características de los instrumentos

incorporan número de serie individual

se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento

